

Membranowy osuszacz powietrza LDM-1-D-MAXI-300

Numer części: 197515

FESTO

do osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006

Uwaga: Aby zapewnić długotrwałą bezproblemową pracę urządzenia, powietrze robocze musi być filtrowane mikrofiltrem 0,01µm (zawartość cząstek stałych < 0,1 µm, resztkowa zawartość oleju < 0,1 mg/m³) !



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Typoszereg	D
Pozycja zabudowy	pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Osuszacz membranowy
Ciśnienie wejściowe 1	3 ... 8.5 bar
Normalny przepływ nominalny	300 l/min
Medium robocze	Klasa jakości powietrza 1:7:1 wg ISO 8573-1
Zmniejszenie ciśnieniowego punktu rosy	13 °C
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-20 ... 55 °C
Temperatura medium	5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Ciężar elementu	1 810 g
Sposób montażu	do wyboru: Zabudowa w linii z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Informacja materiałowa o obudowie	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Informacja materiałowa o pojemniku	Stop aluminium