

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-S-1-SW

Numer produktu: 197611

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość robocza	1 m
Średnica zewnętrzna	10 mm
Długość bloku	0.305 m
Średnica wewnętrzna-Ø	7 mm
Średnica szpuli	80 mm
Liczba uzwojeń	9.5
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...10 bar
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu	110 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)