

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-S-2-SW

Numer części: 197612

FESTO

Wysoce elastyczny, odporny na hydrolizę.



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość robocza	2 m
Średnica zewnętrzna	10 mm
Długość po zblokowaniu	0.43 m
Średnica wewnętrzna	7 mm
Średnica uzwojenia	80 mm
Liczba zwojów	22
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Waga produktu	250 g
Przylączy pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 10 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)