

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-13

Numer produktu: 206504

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M22x1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 13 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS