


Blok rozgałęziający FR-8-1/4

Numer produktu: 2078

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	11.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	14 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	230 g
Liczba wylotów	8
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy