


Rozgałęziacz obrotowy GF-1/4

Numer części: 2094

FESTO

z jednym zasilaniem pneumatycznym i czterema odejściami



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Maks. liczba obrotów	300 1/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS