


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D32-35A-40P

Numer produktu: 2207509

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Waga produktu | 110 g |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | D32C |
| Kod interfejsu, obudowa sprzęgła | 40P |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |