


zestaw osiowy EAMM-A-S38-40P

Numer części: 2219044

☆ Standardowy program produkcyjny

pasuje do napędów elektrycznych.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	6.5 Nm
Waga produktu	380 g
Kod interfejsu, napęd	S38
Kod interfejsu, silnik (in)	40P
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS