

Przewód z tworzywa sztucznego PL-4-NT

Numer części: 2236

FESTO

Do złązek CK i N (dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym).
Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6.2 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	22.5 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 9 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Dopuszczenie do przemysłu spożywczego	FDA 2002/72/EG
Temperatura otoczenia	-30 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	TÜV
Ciężar produktu w zależności od długości	0.016 kg/m
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	D 42 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	PE