

Zestaw osiowy EAMM-A-P6-38A-67A

Numer części: 2297641

Produkt wycofywany z produkcji

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	6.5 Nm
Waga produktu	230 g
Kod interfejsu, napęd	P6-38A
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS