

Tłumik hałasu U-1/4

Numer produktu: 2316

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Przepływ do atmosfery | 3300 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...70 °C |
| Waga produktu | 7.7 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Polietylen |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |