


# Kabel łączący NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Numer części: 2384165

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	28 g
Przyłącze elektryczne 1	2x gniazdo kątowe, M12, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka kątowa, M8, 4-pin
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Długość kabla	0.2 m
Średnica kabla	2.9 mm
Budowa kabla	2x0,14
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)