

# Siłownik okrągły DGS-40-80



Numer części: 2475

Produkt wycofywany z produkcji

[bez amortyzacji w położeniach końcowych](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	80 mm
Średnica tłoka	40 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	633 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	754 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/4