

# Zespół zderzaka DADP-ES-Q12-40

Numer produktu: 2536506

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 deg...270 deg
Pozycja montażu	dowolny
Precyzyjna regulacja	-6 deg
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	450 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Nierdzewna stal stopowa
Materiał dźwigni	Brąz berylowy niklowany
Materiał krążka	Stop aluminium, anodowany