


Moduł rozgąęziający PMBL-90-HP3-E

Numer części: 2663892

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	90
Średnica nominalna DN	36
Seria	L
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgąęziający
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Ciśnienie pilota	0 ... 50 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Przepisy brytyjskie dotyczące urządzeń ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	2 600 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR PE
Materiał obudowy	Stop aluminium