


Płyta przyłączeniowa VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Numer części: 2738672

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	54 mm
Przyłącze funkcjonalne 32	G1/4
Przyłącze funkcjonalne 34	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 22	Płyta przyłączeniowa G3/8
Przyłącze pneumatyczne 44	Płyta przyłączeniowa G3/8
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Normalny przepływ nominalny	2 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	3 400 g
Przyłącze zasilania pilota 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał o-ringu	NBR
Materiał śrub	Stal