


Zespół równoległy EAMM-U-110-D50-80G-120

Numer produktu: 2799196

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---------------------------|
| Wielkość | 110 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. prędkość obrotowa | 5000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 799 kgmm ² |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.3 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 25 Nm |
| Waga produktu | 5160 g |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | D50B |
| Kod interfejsu, Motor IN | 80G |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |