

# Zestaw równoległy EAMM-U-86-D50-80P-102-S1

Numer części: 2803073

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	86
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	175 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	0.25 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	2 350 g
Kod interfejsu, napęd	D50B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	80P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS