

# Zestaw osłony mieszkowej EADB-V2-32-S10-100

Numer części: 2828829

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	10 ... 100 mm
Wydłużenie tłoczyska	52 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przemieszczana masa własna	46 g
Waga produktu	116 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna