


Blok przyłączeniowy MRS-2

Numer części: 2844247

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	2
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2.5 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	4 Nm
Waga produktu	365 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium