

# Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-12-R


Numer części: 30929

Classic - Nie stosować w nowych projektach

[do napędów wahadłowych DSR.](#)

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość   | 12  |
| Kierunek obrotu  | Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara |
| Pozycja zabudowy   | Dowolna   |
| Zgodność z PWIS  | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura otoczenia                                    | -10 ... 60 °C                                     |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Nm  |
| Waga produktu  | 220 g   |
| Materiał obudowy   | Odlew aluminiowy                                  |
| Materiał tuleji  | Stal do nawęglania                                |
| Materiał wałka   | Stal do nawęglania                                |