

Jednostka liniowa SPZ-10-40-P-A

Numer części: 32716
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z 2 tłoczkami (jednostka TWIN), z bezdotykową sygnalizacją położenia.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	40 mm
Zakres regulacji położenia końcowego/długość	10 mm
Średnica tłoka	10 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Wózek
Amortyzacja	Tłumienie pneumatyczne z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	60 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	60 N
Przylączy pneumatyczne	M5
Material cover	Stop aluminium
Material seals	NBR
Material housing	Stop aluminium
Material piston rod	Stal wysokostopowa, nierdzewna