

## Wtyk łącznika KS3-CK-4

Numer produktu: 3326

FESTO



### Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.9 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...12 bar
Normalny przepływ nominalny	158 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	16 g
Przyłącze pneumatyczne 1	CK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS