

Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-10-R


Numer części: 33299

Classic - Nie stosować w nowych projektach

[do napędów wahadłowych DSR.](#)

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | 10 |
| Kierunek obrotu | Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.53 Nm |
| Waga produktu | 100 g |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał tuleji | Stal do nawęglania |
| Materiał wałka | Stal do nawęglania |