


# Zabierak bezmomentowy FKG-32-B

Numer produktu: 33340

FESTO



## Karta danych

| Cechy   | Wartość                                      |
|---|--|
| Wielkość  | 32   |
| Odchylenie promieniowe +/-  | 1 mm   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                            | 2 - średnie obciążenie korozyjne             |
| Zgodność z LABS   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia   | -20 °C...120 °C                              |
| Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 800 N  |
| Waga produktu   | 677 g  |
| Materiał zabieraka bezmomentowego                                     | Stop aluminium, anodowany<br>Stal ocynkowana |
| Materiał widetek  | Stal<br>ocynkowany                           |
| Materiał elementu ślizgowego  | Mosiądz                                      |