


Mocowanie na łapach DAMH-Q12-12

Numer produktu: 3371842

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	2.4 Nm
Waga produktu	79 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał wspornika kąтового	Stal ocynkowana