


Jednostka czołowa ERMH-8-P-E17-30

Numer części: 3385152
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł obrotowy Z przeprowadzeniem powietrza
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kąt obrotu	Ciągłe obroty
Przełożenie przekładni	30:1
Moment znamionowy	0.75 Nm
Powtarzalność	$\pm 0,01^\circ$
Maks. siła osiowa	200 N
Waga produktu	1 095 g
Czas pracy ciągłej	100 %
Prąd znamionowy silnika	0.31 A
Typ silnika	Silnik serwo
Wielkość nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny	350 l/min
Maks. prędkość obrotowa napędu	200 1/min
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Moc znaminowa silnika	9.2 W
Prąd szczytowy	0.61 A
Maks. statyczny moment uchylny	15 Nm
Szczytowy moment obrotowy	1.8 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności obciążenia	0.0026 kgm ²
Przylączy pneumatyczne	G1/8
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS