


Suma logiczna LUB OS-1/2

Numer produktu: 3427

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja LUB
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	5000 l/min
Ciśnienie robocze	1 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	12 mm
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS