


# Jednostka prowadząca FENG-80-50-KF

Numer części: 34521

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach kulkowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Skok	50 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Z prowadnicami
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. siła Fy	2 300 N
Maks. siła statyczna Fy	3 120 N
Maks. siła Fz	2 300 N
Maks. siła statyczna Fz	3 120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My, statyczny	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz, statyczny	259 Nm
Siła przesunięcia	40 N
Waga produktu	10 815 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal ulepszana cieplnie