


# Kołnierz wahliwy SNGB-160

Numer produktu: 34547

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość  |
|--|--|
| Wielkość                                   | 160  |
| W oparciu o normę                          | ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...90 °C   |
| Waga produktu                              | 3445 g   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał mocowania                         | Aluminiowy odlew ciśnieniowy   |
| Materiał trzpienia                         | Stal ocynkowana  |
| Materiał łożyska                           | Tworzywo sztuczne  |
| Materiał krążka                            | Stal ocynkowana  |
| Materiał śrub                              | Stal ocynkowana  |
| Materiał bezpiecznika                      | Stal sprężynowa, ocynkowana  |