



Zawór zwrotny sterowany HGL-1/8-NPT

Numer części: 34877

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego sterowanego
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny	0 ... 260 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.03 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.2 ... 1 MPa
Ciśnienie pilota	2 ... 10 bar 29 ... 145 psi
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS