


# Zawór opóźniający czasowy VZOB-3-1/4

Numer produktu: 3489

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar  |
| Normalny przepływ nominalny                  | 600 l/min  |
| Regulowany czas opóźnienia                   | 0 s...30 s   |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX)         |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Typ mocowania                                | Przy pomocy otworów przelotowych   |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1/8<br>G1/4   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS  |