

Wtyk łącznika KS3-1/8-A

Numer produktu: 3492

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4.95 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...12 bar
Normalny przepływ nominalny	563 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	13 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS