


# Cewka

## VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Numer części: 3536565

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, dławik kabla metryczny, 110V DC i AC, hermetyzacja, zwiększone bezpieczeństwo.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	110 V AC: 50/60 Hz, moc: 12 VA 110 V DC: 12 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex e mb II T4
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A21 IP65 T130°C
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex-Temperatura otoczenia	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certyfikat	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	580 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał cewki	PA Stal