


# Przyssawka fałdowa VASB-8-M5-PUR

Numer części: 35417

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość  |
|--------------------------------------|--|
| Średnica nominalna                   | 2 mm   |
| Średnica przyssawki                  | 8 mm   |
| Efektywna średnica przyssawki        | 5.5 mm   |
| Konstrukcja                          | Przyłącze podciśnienia od góry<br>Okrągła, fałdowa - 1,5 fałdy |
| Medium robocze                       | Powietrze atmosferyczne  |
| Temperatura otoczenia                | -20 ... 60 °C  |
| Siła oderwania przy 70% podciśnienia | 1.6 N  |
| Gwint mocujący                       | M5   |
| Mocowanie przyssawki                 | M5   |
| Przyłącze podciśnienia               | M5   |
| Twardość wg Shore'a                  | 62   |
| Materiał przyssawki                  | TPE-U(PU)  |