


Przyssawka fałdowa VASB-40-1/4-PUR

Numer części: 35420

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	40 mm
Efektywna średnica przyssawki	32 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, fałdowa - 1,5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	56 N
Gwint mocujący	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Twardość wg Shore'a	62
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)