


Płyta pośrednia z regulatorem ciśnienia LR-ZP-A/B-D-3

Numer produktu: 35429

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|----------------------------|--|
| W oparciu o normę | ISO 5599-1 |
| Zintegrowana funkcja | Regulator ciśnienia |
| Konstrukcja | Tłok |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 14 bar 1.4 MPa 203 psi |
| Certyfikacja | UL - Recognized (OL) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Waga produktu | 1770 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy Stal |