

Ekonomiczny pistolet powietrzny LSP-1/4-D

Numer części: 35528

FESTO

Wykonanie z odlewu ciśnieniowego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja odpowietrzenia	Stopień nadmuchu można zmieniać dźwignią pistoletu
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	120 l/min
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	240 g
Przyłącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium