


Generator podciśnienia VAD-ME-1/8

Numer produktu: 35554

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.95 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	wysokie podciśnienie
Zintegrowana funkcja	Zawór załączający, elektryczny
Konstrukcja	Kształt T
Ciśnienie robocze	1.5 bar...8 bar
Maks. podciśnienie	85 %
Czas pracy ciągłej	100%
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	0 °C...40 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	123 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Materiał obudowy	Aluminium