


Podkładka świecąca MV-LD-12-24DC

Numer części: 35558

FESTO

do elektrozaworu MV.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Kształt prostokątny MSV
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	Przeźroczysty