

siłownik okrągły EG-16-10

Numer części: 3618

FESTO

ze sprężyną powrotną



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok | 10 mm |
| Średnica tłoka | 16 mm |
| Amortyzacja | Brak tłumienia |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 8 bar |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 121 N |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |