



Zawór dławiąco-zwrotny GG-1/4-3/8

Numer części: 3633

FESTO

z dźwignią rolkową i nastawialnym przepływem



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	870 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	1150 l/min
Ciśnienie robocze	0.03 ... 8 bar 0.43 ... 116 psi
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	380 g
Materiał uszczelnień	NBR