



Zawór z obudową odporną na uszkodzenia PV-3-1/8

Numer części: 3648

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Typ uruchomienia	Ręczny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	520 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy