


Siłownik mieszkowy EB-165-125

Numer produktu: 36491

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | 165 |
| Wymagana instalacja \varnothing | 180 mm |
| Skok | 125 mm |
| Maks. wysokość, stan wysunięty | 200 mm |
| Maks. kąt przechylenia | 30 deg |
| Maks. przesunięcie | 20 mm |
| Min. wysokość montażowa | 72 mm |
| Sposób działania | Jednostronnego działania |
| Ciśnienie robocze | 0 bar...8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 °C...70 °C |
| Siła resetowania | 200 N |
| Waga produktu | 1500 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał mieszka | NR/BR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |