


# Siłownik mieszkowy EB-250-185

Numer produktu: 36493

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	250
Wymagana instalacja $\emptyset$	265 mm
Skok	185 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	275 mm
Maks. kąt przechylenia	25 deg
Maks. przesunięcie	20 mm
Min. wysokość montażowa	75 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	200 N
Waga produktu	3000 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G3/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana