


Zawór zwrotny H-M5

Numer produktu: 3671

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Normalny przepływ nominalny	115 l/min
Ciśnienie robocze	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR