

Siłownik okrągły DGS-40-300


Numer części: 3721

Produkt wycofywany z produkcji

[bez amortyzacji w położeniach końcowych](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	300 mm
Średnica tłoka	40 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	633 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	754 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/4