


Obudowa sprzęgła EAMK-A-E17-30

Numer części: 3780304

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	62 mm
Średnica mocowania 2	62 mm
Długość nominalna	49.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Temperatura otoczenia	10 ... 40 °C
Waga produktu	1 010 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS