

# Przewód z tworzywa sztucznego PL-6-BL

Numer części: 3862

FESTO

Do złązek CK i N (dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym).  
Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	8.4 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	39 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 9 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-30 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	TÜV
Ciężar produktu w zależności od długości	0.025 kg/m
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 42 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	PE