


# Wskaźnik położenia SASF-S2-B-F-A34

Numer części: 4046082

FESTO

do montażu na wałku standardowych napędów zgodnie z VDI/VDE 3845 (układ otworów 80mm).



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres nastawy kąta obrotu	0 ... 90 deg
Wymiary B x L x H	Ø 65 x 40
Odporność na wibracje	Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	55 g
Sposób montażu	Wg VDI/VDE 3845
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu dystansowego	PA
Materiał obudowy	PA PP
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna